



Инструкция по применению

Установка

1. При помощи шурупов или болтов прикрутите СУ Ревиласил на замковую часть двери (дверцы) таким образом, чтобы исключить возможность отделения СУ от двери без видимых признаков.

Примечание: При значительно выступающей личинке для установки СУ Ревиласил используйте специальные кольцапрокладки (в комплект поставки не входят).

- 2. Закройте замок на ключ.
- 3. Закройте крышку СУ и в камеру для опечатывания вставьте СУ Энвополисил таким образом, чтобы был виден его номер.
- 4. Занесите в журнал регистрации номер СУ Энвополисил.

Снятие

- 1. Сверьте номер СУ Энвополисил с данными, занесенными в журнал регистрации.
- 2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений. Обратите внимание на наличие следов термического или химического воздействия, клеящих веществ, нечитаемость логотипа и номера, свободное вытаскивание СУ Энвополисил из отверстия опечатывающей камеры.
- 3. Отломите флажок СУ Энвополисил и откройте крышку.
- 4. Обломок якоря СУ Энвополисил осмотрите на предмет несанкционированных воздействий и, в случае их отсутствия, утилизируйте вместе с СУ Энвополисил.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.

РЕВИЛАСИЛ

Эксклюзивное специальное опечатываемое устройство для контроля доступа к личинкам врезных замков

Ревиласил закрепляется на внешней стороне двери с помощью шурупов или болтов, закрывая личинку замка. Опечатывается номерным сигнальным устройством Энвополисил.

Технические характеристики

Модификации	Ревиласил Ревиласил Мини Ревиласил Макси
Материал	полипропилен
Размеры, мм	Ревиласил - 50 x 50 x 17 Ревиласил Мини - 28 x 70 x 17 Ревиласил Макси - 85 x 83 x 41
Цвет	черный, для Ревиласил Макси возможны другие цвета
Температура использования, °C	от -5 до +75
Ресурс применения, открываний / закрываний	Ревиласил - 2 500 Ревиласил Мини - 1 000 Ревиласил Макси - 2 500
Установка устройства	крепится на дверь шурупами (болтами)
Установка пломбы	вручную
Снятие пломбы	вручную
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1



